



## Universele HM-boren, Boor-Ø: 4mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	787040 4
GTIN	9002740008101
Artikelklasse	76G

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Aan alle kanten diamantgeslepen HM-plaat met **extra scherpe, superharde snijkanten**. Gepatenteerd 4-voudig profiel voor een snelle afvoer van boorgruis.

#### Toepassing:

Nauwkeurig **draaiend boren** in tegels, metselwerk en beton, metaal, hout en kunststoffen.

#### Opmerking:

**Let op – alleen draaiend gebruiken (niet klopboren)!**

### Technische beschrijving

Boor-Ø	4 mm
totale lengte	75 mm
Spiraallengte	39 mm
Aantal snijkanten Z	2
Snijmateriaal	HM
Toepassing met slag / geen slag	geen klopboren
Schacht	Cilinderschacht
Producttype	Universele boor