



Universele HM-boren lang, met SDS-plus-opname, Boor-Ø: 12 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	787060 12
GTIN	4002395353514
Artikelklasse	76G

Omschrijving

Uitvoering:

HM-plaat **met scherp geslepen snijkanten en universele snijhoek. De centreerpunt zorgt voor** exact aanboren, ook op harde oppervlakken. Schacht van veredeld speciaal staal.

Toepassing:

Voor het boren in diverse materialen, ook in één handeling:

- **plavuizen, gasbeton, lichte bouwmaterialen, kunststoffen.**
- **tegels, keramiek, marmer, glas.**
- **wapeningsijzer in beton.**

Opmerking:

- **Let op: alleen draaiend gebruiken (niet klopboren)!**
- **Sneller boren en meer boorgaten per acculading dan met klopboren.**

Schacht: SDS Plus

Spiraallengte: 200 mm

totale lengte: 260 mm

Technische beschrijving

Spiraallengte	200 mm
totale lengte	260 mm
Boor-Ø	12 mm
Aantal snijkanten Z	2
Snijmateriaal	HM
Toepassing met slag / geen slag	geen klopboren
Schacht	SDS Plus

Producttype

Universele boor