

**Kracht-zijsnijtang, verchromd, met beklede grepen, Totale lengte: 180mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	723100 180
GTIN	4003773022978
Artikelklasse	73F

**Omschrijving****Uitvoering:**

Sterke kop met extra inductief geharde snijkanten (ca. 64 HRC). Opgelegd scharnier. Grote snijcapaciteit door optimale overbrengingsverhouding.

Tang verchromd, grepen met meercomponenten-bekleding.

**Toepassing:**

Voor elke draad (hoge standtijd ook bij harde draad). Extreem belastbaar voor de zwaarste omstandigheden.

**Norm:**

**DIN ISO 5749**

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

**Technische beschrijving**

Snijcapaciteit pianodraad tot Ø	2,2 mm
Snijcapaciteit harde draad tot Ø	2,7 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot Ø	3,8 mm
totale lengte	180 mm
Norm	DIN ISO 5749
Greep	Meercomponenten-bekleding
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC)

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang	nee
met inschakelbare openingsveer	nee
Producttype	Snijdende tang