



## HM-betonboor, Boor-Ø: 11 mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	786000 11
GTIN	4002395332168
Artikelklasse	76G

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Boor voorzien van taaiharde HM-plaatjes en bij hoge temperatuur gesoldeerd. Asymmetrische groefvorm voor een snelle afvoer van boorgruis.

**Klop- en draaiboor** met sterke HM-snijplaat.

#### Toepassing:

Vooral voor het **boren van pluggaten met klopboormachines** in beton, metselwerk, natuursteen en kunststeen.

Ook voor boren in harde en zachte houtsoorten, kunststoffen, acryl en keramiek. Dankzij aangepaste snijkanten ook geschikt voor het boren in gehard staal.

Schacht: Cilinderschacht

Spiraallengte: 85 mm

totale lengte: 150 mm

Schacht-Ø: 11 mm

### Technische beschrijving

totale lengte	150 mm
Spiraallengte	85 mm
Boor-Ø	11 mm
Aantal snijkanten Z	2
Schacht-Ø	11 mm
Snijmateriaal	HM
Norm	ISO 5468
Norm	DIN 8039

Toepassing met slag / geen slag	Klopboor
Schacht	Cilinderschacht
Producttype	Steenboor