

**Kracht-zijsnijtang, gepolijst, totale lengte: 140mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	723150 140
GTIN	4003773039747
Artikelklasse	73F

**Omschrijving****Uitvoering:**

sterke kop met extra inductief geharde snijkanten (ca. 64 HRC). Opgelegd scharnier. Grote snijcapaciteit door optimale overbrengingsverhouding. Tang gezwart, kop gepolijst, grepen met kunststof bekleed.

**Toepassing:**

voor elke draad (hoge standtijd ook bij harde draad). Extreem belastbaar voor de zwaarste omstandigheden.

**Norm:**

**DIN ISO 5749**

**Materiaal:**

chrom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

**Technische beschrijving**

Snijcapaciteit harde draad tot Ø	2 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot Ø	3,1 mm
Snijcapaciteit pianodraad tot Ø	1,5 mm
totale lengte	140 mm
Norm	DIN ISO 5749
Greep	bekleed met kunststof
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC)

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	gezwart, kop gepolijst
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang	nee
met inschakelbare openingsveer	nee
Producttype	Snijdende tang