

Garant**Kracht-zijsnijtang, verchromd VDE-isolatie, Totale lengte: 200mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	723510 200
GTIN	4045197501622
Artikelklasse	71B

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke kop, inductief geharde snijkanten (ca. 64 HRC), opgelegd scharnier zonder speling. Tangen verchromd, grepen met ergonomisch geoptimaliseerde meercomponenten-bekleding, met stroef **Haptoprene**-oppervlak.

Geïsoleerd volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201 voor werkzaamheden onder spanning tot 1000V.

Norm:**DIN ISO 5749****Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Technische beschrijving

Snijcapaciteit zachte draad tot Ø	4,2 mm
Snijcapaciteit pianodraad tot Ø	2,5 mm
totale lengte	200 mm
Snijcapaciteit harde draad tot Ø	3 mm
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 5749
Greep	Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak

Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC)
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang	nee
met inschakelbare openingsveer	nee
Producttype	Snijdende tang