



Schroevendraaier voor sleuf, met houten handvat, Bladbreedte b: 10mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	660800 10
GTIN	4045197373076
Artikelklasse	62F

Omschrijving

Uitvoering:

Handvat van afgedicht beukenhout, met lederen slagkap. Steel van chroom-vanadiumstaal, doorgehard. **Vanaf gr. 5,5 doorgaande steel met 6-kant-aanzet voor sleutel.** Oppervlak glansvernikkeld.

Technische beschrijving

Bladdikte a	1,6 mm
Meslengte	175 mm
totale lengte	294 mm
Bladbreedte b	10 mm
Zeskant voor sleutel	13 mm
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Producttype	Schroevendraaier