

**Kracht-zijsnijtang, gepolijst, totale lengte: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	723150 200
GTIN	4003773034056
Artikelklasse	73F

Omschrijving**Uitvoering:**

sterke kop met extra inductief geharde snijkanten (ca. 64 HRC). Opgelegd scharnier. Grote snijcapaciteit door optimale overbrengingsverhouding.

Tang gezwart, kop gepolijst, grepen met kunststof bekleed.

Toepassing:

voor elke draad (hoge standtijd ook bij harde draad). Extreem belastbaar voor de zwaarste omstandigheden.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiaal:

chrom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Technische beschrijving

Snijcapaciteit harde draad tot Ø	3 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot Ø	4,2 mm
Snijcapaciteit pianodraad tot Ø	2,5 mm
totale lengte	200 mm
Norm	DIN ISO 5749
Greep	bekleed met kunststof
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC)

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	gezwart, kop gepolijst
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang	nee
met inschakelbare openingsveer	nee
Producttype	Snijdende tang