



## Borgveertang voor grijpringen, Type: G2



### Bestelgegevens

Bestelnummer	719950 G2
GTIN	4003773231073
Artikelklasse	73F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Tang gezwart, kop gepolijst, grepen met kunststof bekleed. Rechte punten; afgezet, d.w.z. passend op de boringen van de grijpringen. Met openingsveer; G0 met stelschroef.

#### Toepassing:

Voor **grijpringen** (ringen voor assen zonder moer).

#### Norm:

**DIN ISO 5743**

#### Materiaal:

Chroom-vanadium-elektrostaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Toepassing borgveertangen: Ringen voor assen zonder groef

totale lengte: 140 mm

Punt-Ø: 1,3 mm

Voor as-Ø: 5 – 13 mm

### Technische beschrijving

Punt-Ø	1,3 mm
Voor as-Ø	5 – 13 mm
totale lengte	140 mm
Norm	DIN ISO 5743
Toepassing borgveertangen	Ringen voor assen zonder groef

Bekvorm	recht
Greep	bekleed met kunststof
Materiaal	Chroom-vanadium- hoogrendement-staal
Oppervlak	Tang gezwart, kop gepolijst
Scharnier met geïntegreerde openingsveer	ja (gr. G0 met stelschroef)
Punt verwisselbaar	nee
Producttype	Sicherungsringzange