



## Schroevendraaier, sleuf, met 2-componenten-SwissGrip-handvat, Bladbreedte b: 10mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	660040 10
GTIN	7610733244508
Artikelklasse	63E

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**SwissGrip-krachthandvat** met huidvriendelijke mantel van elastomeer en een kern van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Ook met natte en oliebesmeurde handen kunnen hoge draaimomenten worden overgebracht. **Steel:** speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Verchroomd oppervlak. Zwarte punt. Smaller toelopende, vlakparallele bladen met vlak- in plaats van lijncontact voor een hogere draaimomentoverbrenging.

Handvatten met kleurcodering 'Rainbow' voor het snel vinden van de juiste maat.

#### Voordeel:

- **Smaller toelopende, vlakparallele bladen met vlak- in plaats van lijncontact voor een hogere draaimomentoverbrenging.**
- **Geen Cam-Out-effect.**
- **Bladen perfect geschikt voor genormaliseerde en niet-genormaliseerde schroefsleuven.**
- **Gladde, braamvrije afronding van het handvat voorkomt wrijving in de handpalm.**
- **Dankzij de ronde, ergonomische vorm met stroef, huidvriendelijk oppervlak zijn werken zonder vermoeidheidsverschijnselen en hoge draaimomenten gegarandeerd.**
- **Wegrolbeveiliging.**
- **Codering met typeaanduiding en maat.**

#### Toepassing:

Voor reparatie- en montagewerkzaamheden, voor het losdraaien van vastzittende schroeven etc.

#### Opmerking:

**OPGELET!**

Voor dit product is er ook een alternatief van GARANT!

Aanbevolen productnummer: 660032

### Technische beschrijving

Bedieningszeskant	nee
Bladdikte a	1,6 mm
totale lengte	300 mm
Steeleanduiding	6
doorgaande steel	nee
Meslengte	180 mm
Bladbreedte b	10 mm
Punt	zwart
Serie	SwissGrip
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Uitvoering schacht	rond
Slagkap	nee
Materiaal	Speciale PB Swiss Tools-legering
Materiaal handgreep	Elastomeer
Oppervlak	vernikkeld en verchroomd
Producttype	Schroevendraaier