

**Borgveertang voor grijpringen, Type: G4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	719950 G4
GTIN	4003773031093
Artikelklasse	73F

Omschrijving**Uitvoering:**

Tang gezwart, kop gepolijst, grepen met kunststof bekleed. Rechte punten; afgezet, d.w.z. passend op de boringen van de grijpringen. Met openingsveer; G0 met stelschroef.

Toepassing:

Voor **grijpringen** (ringen voor assen zonder moer).

Norm:

DIN ISO 5743

Materiaal:

Chroom-vanadium-elektrostaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Toepassing borgveertangen: Ringen voor assen zonder groef

totale lengte: 180 mm

Punt-Ø: 1,8 mm

Voor as-Ø: 20 – 30 mm

Technische beschrijving

totale lengte	180 mm
Voor as-Ø	20 – 30 mm
Punt-Ø	1,8 mm
Norm	DIN ISO 5743
Toepassing borgveertangen	Ringen voor assen zonder groef

Bekvorm	recht
Greep	bekleed met kunststof
Materiaal	Chroom-vanadium- hoogrendement-staal
Oppervlak	Tang gezwart, kop gepolijst
Scharnier met geïntegreerde openingsveer	ja (gr. G0 met stelschroef)
Punt verwisselbaar	nee
Producttype	Sicherungsringzange