



## Schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvat, Bladbreedte b: 9mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	660100 9
GTIN	4013288102157
Artikelklasse	63H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Veelzijdige, robuuste schroevendraaier met conische steel (blad) en 6-kant voor sleutel.

**Het Kraftform-handvat** van slagvaste kunststof **met geïntegreerde zachte delen** vergemakkelijkt het overbrengen van het draaimoment, waardoor handen en armen niet worden overbelast.

**Steel** van hoogwaardig staal met maximale hardheid en bijzondere taaierheid; **blad met diamantcoating**. Zeskantige profielsteel vanaf maat 5,5 met zeskantige aanzet voor sleutel, oppervlak nicromatt-verchroomd.

#### Voordeel:

- **Maximale slijtvastheid en geringe uitwerpkrachten door diamantcoating.**
- **Snel en ergonomisch werken door het Kraftform-handvat.**
- **Goede krachtoverbrenging door geïntegreerde zachte delen.**
- **Wegrolbeveiliging.**
- **Codering met typeaanduiding en grootte op de kap.**

#### Toepassing:

voor reparatie- en montagewerkzaamheden, voor het losdraaien van vastzittende schroeven etc.

### Technische beschrijving

Bladdikte a	1,6 mm
Meslengte	150 mm
totale lengte	262 mm
Bladbreedte b	9 mm
Zeskant voor sleutel	13 mm

Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Producttype	Schroevendraaier