

**HM-hamerboor 'MX4' SDS-plus, Ø×totale lengte: 24X250mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	789050 24X250
GTIN	4002395321001
Artikelklasse	76G

Omschrijving**Uitvoering:**

boorpunt met vierkante doorsnede. Verhoogde boorsnelheid door punt met 4 snijkanten. Dubbele levensduur t.o.v. boorpunten met 2 snijkanten. Ontwerp met groot volume en 4 spiralen. Scherpere, gebogen punt:

nauwkeuriger boren, geen wegglijden op het oppervlak, agressiever in betonstaal en hogere boorsnelheid.

PGM-gecertificeerd - bevestigt nauwkeurige boorgaten die geschikt zijn voor pluggen, zowel voor chemische als mechanische ankers. Gesleufde, robuuste en **eendelige ingesoldeerde** HM-plaat met 4 snijkanten. Nieuw kopontwerp in combinatie met scherp gebogen punt maakt optimale voortgang mogelijk bij het stuiten op wapeningsijzer.

Toepassing:

Voor het boren in beton, natuursteen en metselwerk – met maximaal boorcomfort. Zeer stabiel draaiend, perfect voor cirkelvormige boringen. Ontwerp met 4 spiralen voor snelle afvoer van boorgruis, geringe trillingen en grote stabiliteit. Minder vermoeiend en minder belastend voor de machine.

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	4
totale lengte	250 mm
Ø	24 mm
Spiraallengte	200 mm
Snijmateriaal	HM
Toepassing met slag / geen slag	Klopbooren

Schacht	SDS Plus
Producttype	Steenboor