

**HM-hamerboor SDS-plus, Ø×totale lengte: 10X110mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	789000 10X110
GTIN	4002395311934
Artikelklasse	76G

Omschrijving**Uitvoering:**

De 3 speciale Power Breaker-tanden van de M2 zorgen voor microscheurtjes in het te boren materiaal voor een snellere voortgang van het boren en snellere materiaalafname. De hoogwaardige HM-punt met zeer sterke soldeerverbinding zorgt voor lange standtijden, ook in gewapend beton. Door de spiraal met versterkte kern (KVS) worden vibraties gedempt en wordt de klopenergie direct aan de boorpunt afgegeven.

Toepassing:

Voor het boren in beton, natuursteen en metselwerk.

Opmerking:

Bij gebruik van een extra lange boor (> 500 mm) eerst voorboren met een korte boor van dezelfde diameter (ter voorkoming van een buigbreuk).

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	2
Ø	10 mm
Spiraallengte	50 mm
totale lengte	110 mm
Snijmateriaal	HM
Toepassing met slag / geen slag	Klopbooren
Schacht	SDS Plus
Producttype	Steenboor

