

**HM-hamerboor SDS-plus, Ø×totale lengte: 22X250mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	789000 22X250
GTIN	4002395353408
Artikelklasse	76G

**Omschrijving****Uitvoering:**

De 3 speciale Power Breaker-tanden van de M2 zorgen voor microscheurtjes in het te boren materiaal voor een snellere voortgang van het boren en snellere materiaalafname. De hoogwaardige HM-punt met zeer sterke soldeerverbinding zorgt voor lange standtijden, ook in gewapend beton. Door de spiraal met versterkte kern (KVS) worden vibraties gedempt en wordt de kloperenergie direct aan de boorpunt afgegeven.

**Toepassing:**

Voor het boren in beton, natuursteen en metselwerk.

**Opmerking:**

Bij gebruik van een extra lange boor (> 500 mm) eerst voorbereiden met een korte boor van dezelfde diameter (ter voorkoming van een buigbreuk).

**Technische beschrijving**

Ø	22 mm
Spiraallengte	200 mm
totale lengte	250 mm
Aantal snijkanten Z	2
Snijmateriaal	HM
Toepassing met slag / geen slag	Klopboor
Schacht	SDS Plus
Producttype	Steenboor

