



Zijsnijtang, verchroomd VDE-isolatie, totale lengte: 140mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	725300 140
GTIN	4003773040293
Artikelklasse	73F

Omschrijving

Uitvoering:

Slanke vorm met inductief geharde snijkanten (ca. 62 HRC).

Tang verchroomd, grepen met meercomponenten-bekleding.

Geïsoleerd volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 V.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiaal:

Speciaal gereedschapstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Technische beschrijving

Snijcapaciteit harde draad tot Ø	1,8 mm
totale lengte	140 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot Ø	4 mm
Norm	DIN ISO 5749
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greep	Meercomponenten-bekleding
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC)
Materiaal	Hoogwaardig gereedschapstaal

Oppervlak	verchromd
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang	nee
met inschakelbare openingsveer	nee
Producttype	Snijdende tang