

**Zijsnijtang, blank, totale lengte: 140mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	725250 140
GTIN	4045197166319
Artikelklasse	72B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Slanke vorm met inductief geharde snijkanten (ca. 62 HRC).  
Blanke tang, grepen met kunststof bekleed.

**Norm:**

**DIN ISO 5749**

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

**Technische beschrijving**

Snijcapaciteit zachte draad tot Ø	2,8 mm
totale lengte	140 mm
Snijcapaciteit harde draad tot Ø	1,8 mm
Norm	DIN ISO 5749
Greep	bekleed met kunststof
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC)
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	blank
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang met inschakelbare openingsveer	nee
	nee

Producttype

Snijdende tang