

**Kunststofzijsnijtang 20° gebogen, KW, Totale lengte: 130mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	725700 130
GTIN	2050001705938
Artikelklasse	76B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Snijkanten zonder snijhoek voor een vlakke, nagenoeg braamvrije snede. Versprongen snijkanten voor licht **scharende snede**. Armen met stroeve rubber grepen en openingsveer. Kop 20° gebogen.

**Toepassing:**

Voor het vlak afsnijden van aangegoten kunststof delen en kabelbinders (**niet voor metaal**).

**Materiaal:**

Speciaal gereedschapsstaal, gebruineerd.

**Technische beschrijving**

totale lengte	130 mm
Snijhoek	Zonder facet
Greep	bekleed met kunststof
Materiaal	Speciaal gereedschapsstaal
Oppervlak	zwart gebruineerd
Kop	20° gebogen
Productnaamattribuut	KW
met openingsveer	nee
voor kunststoffen	ja
Verstelbare aanslagschroef	nee

Producttype

Snijdende tang