



Kleine kabelschaar met aangegoten grepen met VDE-isolatie, totale lengte: 200mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	730360 200
GTIN	4003773026952
Artikelklasse	73F

Omschrijving

Uitvoering:

Grepen met **isolatie tot 1000 Volt volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Kop met sikkelvormige snijkanten. Armen met kunststof grepen. Snijdt glad en zuiver zonder platdrukken.

Zeer groot snijbereik dankzij dubbele snijkant. **Aangegoten** grepen. Zeer groot snijbereik dankzij dubbele snijkant.

Toepassing:

Voor het snijden van koper- en aluminiumkabels.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed.

Technische beschrijving

Snijcapaciteit tot Ø	20 mm
totale lengte	200 mm
Snijcapaciteit	70 mm ²
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greep	aangegoten grepen
Bediening	mechanisch, eenhands

Materiaal	Speciaal gereedschapsstaal van speciale kwaliteit, gesmeed, oliegehard
Oppervlak	verchroomd
met openingsveer	nee
Producttype	Schaar