

**Handstofzuiger 12V solo click & go, Producentaanduiding: GAS12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	P07220 GAS12
GTIN	
Artikelklasse	00N

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Accustofzuiger voor het reinigen tussendoor en onderweg.**
- **L-BOXX vastklikbaar, ook met nat-/droogzuiger GAS 35 en GAS 55.**
- **Geschikt voor het zuigen van verschillende soorten vuil, bijvoorbeeld hout-, kunststof- of metaalspanen.**
- **Praktische weergave van de acculaadtoestand met 3 leds.**
- **Krachtig en compact – past in de kleinste L-BOXX 102.**
- **Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen dankzij voegenzuigmond.**
- **Comfortabel werken dankzij compacte constructie, laag gewicht en ergonomisch design.**

Levering:

Inclusief transportkoffer, zonder accu en lader.

Technische beschrijving

Accuspanning	12 V
Volumestroom	900 l/min
maximale vacuümcapaciteit	45 mbar
Inhoud van de bak	0,35 l
Lengte	273 mm
Fabrikantnummer	GAS 12V

Hoogte	170 mm
Breedte	77 mm
Energievoorziening	Accuvoeding
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 10,8 V
Producttype	Nat- en droogzuiger