

BAUDAT**Draad- en kabeltangen, Totale lengte: 350mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	731720 350
GTIN	2050001009333
Artikelklasse	76C

Omschrijving

Uitvoering:

Sikkelvormige snijkanten voor betrouwbaar en exact snijden. Messen met PTFE-antihechtcoating en speciaal geharde snijkanten.

Voordeel:

Maximale robuustheid bij gering gewicht.

Toepassing:

Voor knippen van draadkabels, rondstaal en koper- en aluminiumkabels.

Materiaal:

Messen van getemperd chroom-vanadiumstaal. Edelstalen armen met kunststof grepen.

Technische beschrijving

Voor kabels tot	20 mm ²
Voor draadkabels/zacht rondstaal Ø	8 mm
Voor draadkabels tot 1800 N/mm ² tot Ø	6 mm
totale lengte	350 mm
Producttype	Snijdende tang