

**Elektronica-zijsnijtang Super Knips<sup>®</sup>, KW, totale lengte: 125mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	726480 125
GTIN	4003773035381
Artikelklasse	73F

**Omschrijving****Uitvoering:**

Slanke kop met nauwkeurig geslepen snijkanten, met kleine snijhoek. Grepen met meercomponenten-bekleding, met openingsveer.

**Norm:**

**DIN ISO 9654**

**Materiaal:**

Roestvrij staal (RVS).

**Technische beschrijving**

totale lengte	125 mm
Kopbreedte	13,5 mm
Snijcapaciteit koperdraad tot Ø	0,2 - 1,6 mm
Snijlengte	9 mm
Snijcapaciteit staaldraad middelhard	0,2 - 1 mm
Snijhoek	Zonder facet
Materiaal	Edelstaal, RVS
Norm	DIN ISO 9654
Greep	Meercomponenten-bekleding

Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 54 HRC)
Productnaamattribuut	KW
met openingsveer	ja
met draadhouder	nee
Producttype	Snijdende tang