

LINDSTRÖM

**Elektronica-zijsnijtang, ovale kop, SFW, Totale lengte: 108mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	726260 108
GTIN	7314150050925
Artikelklasse	73M

**Omschrijving****Uitvoering:**

Slanke vorm met precisiegeslepen, inductief geharde snijkanten (63 – 65 HRC). Zwart oppervlak om reflectie te beperken. Gele kunststof grepen van antistatisch materiaal met openingsveer.

**ESD-veilig.** Instelbaar precisieschroefscharnier voor minimale wrijving en optimale axiale uitlijning van de snijkanten.

**Materiaal:**

Hoogrendement-staallegering, matrijsgesmeed, gebruineerd.

**Technische beschrijving**

Kopbreedte	8 mm
Snijcapaciteit koperdraad tot Ø	0,1 - 1 mm
totale lengte	108 mm
Snijlengte	8 mm
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Snijhoek	Zeer klein facet
Materiaal	Hoogrendement-staallegering
Kopvorm	ovaal
Greep	Kunststof bekleding

Productieproces	inductief geharde snijkanten (63 – 65 HRC)
Oppervlak	zwart gebruint
Productnaamattribuut	SFW
met openingsveer	ja
Producttype	Snijdende tang