

VBW**Boutenschaar met gebogen messen, Totale lengte: 610mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	733000 610
GTIN	4005887367303
Artikelklasse	73L

Omschrijving**Uitvoering:**

Messenkop met **gebogen** messen en overbrenging. Nauwkeurig en eenvoudig nastellen van de messen door middel van excentriekbouten. Matrijsgesmeed, begrenzingsaanslag met extra grote bufferzone, gelakte buisarmen met grepen met meercomponenten-bekleding.

Toepassing:

voor het afsnijden van betonstaal tot een sterkte van 48 HRC (ca. 1600 N/mm² trekvastheid).

Materiaal:

Messen van speciaal gereedschapsstaal, snijkanten inductief gehard.

Technische beschrijving

Voor rondstaal tot 48 HRC resp. 1600 N/mm ² tot Ø	7 mm
totale lengte	610 mm
Voor rondstaal tot 40 HRC resp. 1200 N/mm ² tot Ø	8 mm
Voor rondstaal tot 19 HRC resp. 800 N/mm ² tot Ø	9 mm
Producttype	Snijdende tang

Accessoires

Reserve-messenkop compleet met bouten totale lengte 610 mm	733110 610
--	------------

