



## Elektronica-zijnsnijtang, spitse kop met uitsparing, FW, Totale lengte: 110 mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	726320 110
GTIN	7314150051021
Artikelklasse	73M

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Slanke vorm met precisiegeslepen, inductief geharde snijkanten (63 – 65 HRC). Zwart oppervlak om reflectie te beperken. Gele kunststof grepen van antistatisch materiaal met openingsveer.

**ESD-veilig.** Instelbaar precisieschroefscharnier voor minimale wrijving en optimale axiale uitlijning van de snijkanten.

#### Materiaal:

Hoogrendement-staallegering, matrijsgesmeed, gebruieneerd.

Materiaal: Hoogrendement-staallegering

Kopbreedte: 10 mm

Snijlengte: 10 mm

Snijcapaciteit koperdraad tot  $\varnothing$ : 0,2 - 1,25 mm

### Technische beschrijving

Kopbreedte	10 mm
totale lengte	110 mm
Snijcapaciteit koperdraad tot $\varnothing$	0,2 - 1,25 mm
Snijlengte	10 mm
Elektrische isolatie	EGB/ESD
Snijhoek	Klein facet
Materiaal	Hoogrendement-staallegering

Kopvorm	spits, met uitsparing
Greep	Kunststof grepen
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (63 – 65 HRC)
Oppervlak	zwart gebruint
Productnaamattribuut	FW
met openingsveer	ja
Producttype	Snijdende tang