

LINDSTRÖM

Elektronica-zijsnijtang, spitse kop met uitsparing, FW, Totale lengte: 110mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	726320 110
GTIN	7314150051021
Artikelklasse	73M

Omschrijving**Uitvoering:**

Slanke vorm met precisiegeslepen, inductief geharde snijkanten (63 – 65 HRC). Zwart oppervlak om reflectie te beperken. Gele kunststof grepen van antistatisch materiaal met openingsveer.

ESD-veilig. Instelbaar precisieschroefscharnier voor minimale wrijving en optimale axiale uitlijning van de snijkanten.

Materiaal:

Hoogrendement-staallegering, matrijsgesmeed, gebruieneerd.

Technische beschrijving

Kopbreedte	10 mm
totale lengte	110 mm
Snijcapaciteit koperdraad tot Ø	0,2 - 1,25 mm
Snijlengte	10 mm
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Snijhoek	Klein facet
Materiaal	Hoogrendement-staallegering
Kopvorm	spits, met uitsparing
Greep	Kunststof bekleding

Productieproces	Snijkanten inductief gehard (63 – 65 HRC)
Oppervlak	zwart gebruint
Productnaamattribuut	FW
met openingsveer	ja
Producttype	Snijdende tang