

**Boutenschaar, Totale lengte: 600mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	732000 600
GTIN	4045197166845
Artikelklasse	72B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Messenkop met overbrenging en stelschroef. Stabiele, gelakte buisarmen met rubber handgrepen.

**Toepassing:**

Voor het knippen van staalsoorten tot ca. 1200 N/mm<sup>2</sup> trekvastheid.

**Materiaal:**

Messen van gelegeerd chroomstaal, snijkanten inductief gehard.

**Reservedeel:**

Zie nr. 732040

**Technische beschrijving**

Voor rondstaal tot 19 HRC resp. 800 N/mm <sup>2</sup> tot Ø	9 mm
totale lengte	600 mm
Voor enkeldraads tot 40 HRC resp. 1200 N/mm <sup>2</sup>	7 mm
Producttype	Snijdende tang

**Accessoires**

Reservemessen compleet met bouten totale lengte 600 mm	732040 600
--	------------

