



Amerikaanse overall Quality Dress, lichtgrijs, Confectiemaat DE: 48



Bestelgegevens

Bestelnummer	091132 48
GTIN	4014382988692
Artikelklasse	09S

Omschrijving

Uitvoering:

Beroepskleding **Quality Dress** van 100% katoenweefsel. Katoen is bijzonder resistent tegen chemische en mechanische invloeden en hitte. Het natuurproduct katoen zorgt voor een aangenaam draagcomfort dankzij temperatuurregulerende eigenschappen en een groot absorptievermogen.

Tuinbroek met verstelbare band van 6 cm.

- **Opgenaaide, hoog doorlopende nierbescherming.**
- **Opgezette, open zak op bovenstuk, met klittenbandindeling.**
- **Dubbel bovenstuk, met zak met ritssluiting.**
- **Slagvaste en hittebestendige kunststof sluiting.**

Omschrijving:

- **Gulp met ritssluiting.**
- **Twee verstevigde zakken aan de voorzijde.**
- **Dijbeenzak.**
- **Vak voor mobiele telefoon.**
- **Verstevigd kniegedeelte.**
- **Vak voor duimstok.**

Opmerking:

De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectiemaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.

Op aanvraag in andere kleuren leverbaar.**Tuinbroek in korenblauwe** uitvoering onder nr. 091131.

Materiaalsamenstelling: 100% Katoen

Materiaalgewicht/weefsel dichtheid: 285 g/m²

Kleding standaard: UV-standaard 801

Wassen: 60 °C Bonte was

Technische beschrijving

Uniseks-maat	M
Aantal vakken voor duimstok	1
Confectiemaat DE	48
dubbel bovenstuk, met zak met ritssluiting	ja
Broeksluiting	Ritssluiting
Zijzakken	opgezet, versterkt
Zak op bovenstuk	opgezet, met klittenbandindeling
verstevigd kniegedeelte	ja
Aantal kniezakken	2
Aantal dijbeenzakken	1
Pijpafsluiting	recht, open
Vak voor mobiele telefoon	ja
Steeksluiting	slagvaste, hittebestendige kunststof sluiting
Aantal zijzakken	2
Nierbescherming	ja
Materiaal	Katoen
Maat FR	42
Maat UK	32R
Maat US	33/31
Maat IT	42
Serie	QUALITY DRESS
Speciale dienstverlening	Textielveredeling

Maat NL	48
Maat ES	42
Geslacht	Heren
Materiaalsamenstelling	100% Katoen
Materiaalgewicht/weefseldichtheid	285 g/m ²
Kleding standaard	UV-standaard 801
Wassen	60 °C Bonte was
Bleken	niet bleken
Chemische reiniging	Reiniging met perchloorethyleen
Drogen	behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur)
Strijken	matig heet, tot maximaal 150 °C
Kleur	lichtgrijs
Producttype	Tuinbroek