



## Haakse schroevendraaier voor sleuf, Bladbreedte b: 10mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	664800 10
GTIN	7610733004317
Artikelklasse	63E

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Twee even brede bladen, 90° ten opzichte van elkaar verdraaid. Speciale PB Swiss Tools-legering, oppervlak vernikkeld en verchroomd. Zwarte punt.

Gekartelde schacht voor een goede grip in een natte of met olie besmeurde omgeving. Met aangesmede bladen, smaller toelopend naar de genormaliseerde sleufbreedte.

### Technische beschrijving

Bladbreedte b	10 mm
totale lengte	150 mm
Bladdikte a	1,6 mm
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Producttype	Schroevendraaier