

**Garant****Schroevendraaier voor sleuf, kort, Bladbreedte b: 10 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	664120 10
GTIN	4045197923622
Artikelklasse	61F

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Krachthandvat** met huidvriendelijk, stroef **Haptoprene**-oppervlak en een kern van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of oliebesmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht. **Steel** van speciale chroom-vanadiumlegering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt met vlakparallel, smaller toelopend blad.

**Norm:**Ähnlich **DIN 5265B**.

Steeleanduiding: 6

Bladdikte a: 1,6 mm

Meslengte: 30 mm

totale lengte: 85 mm

**Technische beschrijving**

Bladbreedte b	10 mm
Bladdikte a	1,6 mm
totale lengte	85 mm
Meslengte	30 mm
Steeleanduiding	6
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Producttype	Schroevendraaier

