

**VBW****Boutenschaar UNIBOLT®, Totale lengte: 910mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	733500 910
GTIN	4005887563507
Artikelklasse	73L

**Omschrijving****Uitvoering:**

Messenkop met overbrenging en universele messen. Nauwkeurig en eenvoudig nastellen van de messen door middel van excentriekbouten. Matrijsgesmeed, begrenzingsaanslag met extra grote bufferzone; gelakte buisarmen.

**Toepassing:**

Voor het knippen van normale en hoogvaste staalsoorten tot 48 HRC (ca. 1600 N/mm<sup>2</sup> trekvastheid).

**Materiaal:**

Messen van speciaal gereedschapsstaal, snijkanten inductief gehard.

**Reservedeel:**

Reserve-messenkop nr. 734110.

**Technische beschrijving**

Voor rondstaal tot 19 HRC resp. 800 N/mm <sup>2</sup> tot Ø	13 mm
totale lengte	910 mm
Voor rondstaal tot 48 HRC resp. 1600 N/mm <sup>2</sup> tot Ø	9 mm
Voor rondstaal tot 40 HRC resp. 1200 N/mm <sup>2</sup> tot Ø	11 mm
Snijcapaciteit	<48 HR
met begrenzingsaanslag	ja
Fabrikantnummer	UNIBOLT®
Snijkant	gehard

Materiaal	Hoogwaardig gereedschapsstaal
Oppervlak	rood gelakt
met stelschroef	ja
Producttype	Snijdende tang

---

## Accessoires

Reserve-messenkop compleet met bouten totale lengte 910 mm	734110 910
--	------------