

**VBW****Reserve-messenkop compleet met bouten, totale lengte: 460mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	734110 460
GTIN	4005887002587
Artikelklasse	73L

## Omschrijving

**Materiaal:**

messen van speciaal gereedschapsstaal, snijkanten inductief gehard.

**T.b.v.:**

boutenschaar nr. 733500.

## Technische beschrijving

Voor rondstaal tot 19 HRC resp. 800 N/mm <sup>2</sup> tot Ø	8 mm
Voor rondstaal tot 48 HRC resp. 1600 N/mm <sup>2</sup> tot Ø	5 mm
Voor rondstaal tot 40 HRC resp. 1200 N/mm <sup>2</sup> tot Ø	6 mm
Producttype	Mespunt