

**VBW****Hoekpijptang, Pijp-Ø: 2inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	810700 2
GTIN	4005887271105
Artikelklasse	83E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Zweedse vorm; slanke, speciaal gevormde bek, zelfspannend, 45° gebogen. Geheel gesmeed met niet te verliezen stelmoer.

**VBW** voor drie- of vierpuntsaanslag van de pijp. Zeskantbouten en platte werkstukken kunnen hiermee zonder vervorming stevig worden vastgepakt. Grepen met **antislipkunststof** bekleed.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal; getemperd, bek inductief gehard. Gelakt, bekken blank.

**Technische beschrijving**

totale lengte	560 mm
Spanwijdte	100 mm
Pijp-Ø	2 inch
Bekhoek	45 graden
Uitvoering handgreep	bekleed met antislip kunststof
Productieproces	geheel gesmeed
Veredeling bek	inductief gehard
Materiaal tang	Chroom-vanadiumstaal
Zweedse vorm	ja
Producttype	Pijp- en waterpomptang

