



Hoekpijptang met snelverstelling, Pijp-Ø: 1 inch



Bestelgegevens

Bestelnummer	810750 1
GTIN	4049002099830
Artikelklasse	86A

Omschrijving

Uitvoering:

Zweedse vorm, met slanke 45° gebogen bek. Geheel gesmeed. Extreem gebruiksvriendelijk werken dankzij gepatenteerde, **tijdsbesparende snelverstelling** en geïntegreerde beveiliging tegen bekneld raken. S-bek voor driepuntsaanslag van de pijp. Grepen **met antislipkunststof bekleed**.

Norm:

DIN 5234

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal; getemperd; bek inductief gehard. Gelakt, bekken blank.

Technische beschrijving

Spanwijdte	42 mm
Pijp-Ø	1 inch
totale lengte	325 mm
Bekhoek	45 graden
Uitvoering handgreep	bekleed met antislip kunststof
Veredeling bek	inductief gehard
Materiaal tang	Chroom-vanadiumstaal
Norm	DIN 5234
Producttype	Pijp- en waterpomptang

