




Drevels zware uitvoering, Punt-Ø: 12mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	745500 12
GTIN	4049002021039
Artikelklasse	73U

Omschrijving

Uitvoering:

Achtkantige schacht met conische doorn, gelijkmatig doorgehard. Slagkop splintert niet dankzij speciaal **veredelde slagkop**.

Zware uitvoering volgens DIN 6458 D. **Veredelde slagkop**.

Norm:

DIN 6458 D.

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Materiaal:

Standaardkwaliteit van chroom-vanadiumstaal, gelakte schacht.

Technische beschrijving

Punt-Ø	12 mm
totale lengte	175 mm
Schacht-Ø	16 mm
Gewicht	250 g
Producttype	DURCHTREIBER