

**Pendrijver, standaardkwaliteit, gelakt, Punt-Ø D: 6mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 747000 6 |
| GTIN | 4049002002854 |
| Artikelklasse | 73U |

Omschrijving**Uitvoering:**

Dikke achtkantige schacht met cilindrische doorn. Over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard. Geen splinters dankzij speciale **slagkopveredeling**. Werkelijke Ø 0,05 – 0,5 mm onder de nominale maat voorkomt dat de pendrijvers in de boring gaan vastzitten.

Norm:**DIN 6450.****Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.****Materiaal:**

Standaardkwaliteit van luchtgehard chroom-vanadium, gelakt.

Technische beschrijving

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Punt-Ø D | 6 mm |
| Totale lengte L1 | 150 mm |
| Doornlengte L2 | 50 mm |
| Schacht-Ø S | 10 mm |
| Norm | DIN 6450 C |
| Materiaal | Luchtgehard chroom-vanadiumstaal |
| Oppervlak | gelakt |
| Producttype | Pendrijver |