

**Pendrijver met handgreep, Punt-Ø: 6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	746940 6
GTIN	7610733254934
Artikelklasse	73B

Omschrijving**Uitvoering:**

Dikke achtkantige schacht met cilindrische doorn. Over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard. Geen splinters dankzij speciale slagkopveredeling. Werkelijke Ø 0,05 – 0,5 mm onder de nominale maat voorkomt dat de pendrijvers in de boring gaan vastzitten.

Materiaal:

Extra-chroom-vanadiumstaal, speciale kwaliteit (d.w.z. hoogst mogelijke hardheid van de punt – ca. 59 HRC – met bijzondere taaiheid), verchroomd. Handgreep met huidvriendelijke mantel van elastomeer.

Technische beschrijving

Punt-Ø	6 mm
totale lengte	205 mm
Doornlengte	82 mm
Greep	Kunststof greep met huidvriendelijke bekleding van elastomeer
Hardheid van punt	59 HRC
Uitvoering slagkop	speciaal veredeld
Materiaal	Extra-chroom-vanadiumstaal, speciale kwaliteit
Oppervlak	verchroomd
Producttype	Pendrijver

