

**Pendrijver met handgreep, Punt-Ø: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	746940 8
GTIN	7610733254941
Artikelklasse	73B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Dikke achtkantige schacht met cilindrische doorn. Over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard. Geen splinters dankzij speciale slagkopveredeling. Werkelijke Ø 0,05 – 0,5 mm onder de nominale maat voorkomt dat de pendrijvers in de boring gaan vastzitten.

**Materiaal:**

Extra-chroom-vanadiumstaal, speciale kwaliteit (d.w.z. hoogst mogelijke hardheid van de punt – ca. 59 HRC – met bijzondere taaiheid), verchromd. Handgreep met huidvriendelijke mantel van elastomeer.

**Technische beschrijving**

totale lengte	210 mm
Doornlengte	88 mm
Punt-Ø	8 mm
Greep	Kunststof greep met huidvriendelijke bekleding van elastomeer
Hardheid van punt	59 HRC
Uitvoering slagkop	speciaal veredeld
Materiaal	Extra-chroom-vanadiumstaal, speciale kwaliteit
Oppervlak	verchromd
Producttype	Pendrijver

