



## Mecaniciens-pendrijver, Punt-Ø D: 7mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	747500 7
GTIN	7610733200528
Artikelklasse	73B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Rondstaal; bijzonder slank en handzaam. Met gekartelde schacht. Volledig gehard, geen splinters dankzij speciale **slagkopveredeling**. Hoogst mogelijke hardheid van de punt (ca. 59 HRC) met bijzondere taaheid. Werkelijke Ø 0,05 – 0,5 mm onder de nominale maat voorkomt dat de pendrijvers in de boring gaan vastzitten.

#### Materiaal:

Extra-chroom-vanadiumstaal, verchroomd oppervlak.

### Technische beschrijving

Doornlengte L2	40 mm
Totale lengte L1	130 mm
Punt-Ø D	7 mm
Schacht-Ø S	10 mm
Hardheid van punt	59 HRC
Uitvoering slagkop	speciale slagkopveredeling
Materiaal	Extra-chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchroomd
Producttype	Pendrijver