

**Pendrijver met geleidingshuls, Punt-Ø: 3,9mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	748000 3,9
GTIN	2050001006783
Artikelklasse	72C

Omschrijving**Uitvoering:**

Slanke uitvoering met gekartelde geleidingshuls en geharde inzetdoorn. **Maat 0,9 – 3,9** met losse geleidingshuls – **maat 4,9 en 5,9 met vaste schacht.**

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal.

Technische beschrijving

Doornlengte	30 mm
Punt-Ø	3,9 mm
totale lengte	100 mm
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Producttype	Pendrijver