

**Pendrijver, standaardkwaliteit, gelakt, Punt-Ø D: 2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	747000 2
GTIN	4049002002786
Artikelklasse	73U

**Omschrijving****Uitvoering:**

Dikke achtkantige schacht met cilindrische doorn. Over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard. Geen splinters dankzij speciale **slagkopveredeling**. Werkelijke Ø 0,05 – 0,5 mm onder de nominale maat voorkomt dat de pendrijvers in de boring gaan vastzitten.

**Norm:****DIN 6450.****Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.****Materiaal:**

Standaardkwaliteit van luchtgehard chroom-vanadium, gelakt.

**Technische beschrijving**

Totale lengte L1	150 mm
Doornlengte L2	30 mm
Schacht-Ø S	10 mm
Punt-Ø D	2 mm
Norm	DIN 6450 C
Materiaal	Luchtgehard chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	gelakt
Producttype	Pendrijver