

**Verstelbare moersleutel met wisselbek, Totale lengte: 205mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	813930 205
GTIN	7314150103447
Artikelklasse	83F

Omschrijving**Uitvoering:**

Met ergonomische greep van thermoplastisch elastomeer. Bekpositie 15°. Matrijsgesmeed, gehard en verchroomd. De **verstelbare moersleutel** wordt een **pijptang** indien u de beweegbare, getande bek naar binnen verplaatst. De getande bek is inductief gehard en garandeert een goede grip.

Norm:**ISO 6787; ASME B107.8M-2003****Technische beschrijving**

totale lengte	205 mm
Maximale sleutelwijdte	28 mm
totale lengte	8 inch
Gewicht	272 g
Norm	ASME B107.8M-2003
Norm	ISO 6787
Bekstand	15 graden
Productieproces	precisiegehard en behandeld met roestwerend middel
Materiaal	Hoogrendement-staallegering
Oppervlak	verchroomd

vonkvrij	nee
Wisselbekken	ja
Schaalverdeling	ja
Ratelfunctie	nee
Beklede greep	ja
Producttype	Verstelbare moersleutel