



Pendrijver met handgreep, Punt-Ø: 8mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 747100 8 |
| GTIN | 3148511594568 |
| Artikelklasse | 73R |

Omschrijving

Uitvoering:

Rondstaal met cilindrische doorn, volledig gehard. 'Dempende' veiligheidshandgreep voor meer comfort en precisie. Geen splinters dankzij speciale **slagkopveredeling**.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Totale lengte L1 | 216 mm |
| Punt-Ø | 8 mm |
| Schacht-Ø S | 12 mm |
| Doornlengte L2 | 86 mm |
| Greep | dempende multi-componenten bekleding |
| Uitvoering slagkop | speciale slagkopveredeling |
| Veredeling | geheel gehard |
| Materiaal | Rondstaal |
| Producttype | Pendrijver |