



Pijpsnijder met 1 snijwieltjes voor stalen pijpen, voor buizen tot: 2inch



Bestelgegevens

Bestelnummer	815030 2
GTIN	4045197382474
Artikelklasse	82A

Omschrijving

Uitvoering:

Lichaam van hoogwaardig staal, matrijsgesmeed; slijtbestendige spindel met kunststof greep.

Snijwieltje voor stalen pijpen van hoogwaardig staal, nauwkeurig gehard voor hoge standtijd.

Geleidingsrollen van speciaal staal; verchroomd.

Toepassing:

voor het vlak en haaks doorsnijden van pijpen.

bij het snijden wordt de braam aan de buitenzijde automatisch ingewalst. Na de snede kan direct de schroefdraad worden gesneden.

Technische beschrijving

voor uitwendige pijp-Ø	1/8 – 2 inch
Snijwieltje breedte	19 mm
Snijwieltje boring	9 mm
Snijwieltje Ø	31 mm
Aantal geleidingsrollen	2
Aantal snijwieltjes	1
Producttype	Pijpsnijder

Accessoires

Edelstaal-binnen- / buitenafbramer Voor pijp-Ø tot 35 mm	814920 35
Edelstaal-binnen- / buitenafbramer Voor pijp-Ø tot 54E mm	814920 54E
Reservesnijwieltevoor stalen pijpen Voor pijpsnijder 2 inch	815230 2
Edelstaal-binnen- / buitenafbramer Voor pijp-Ø tot 54 mm	814920 54
Reservesnijwieltevoor stalen pijpen Voor pijpsnijder 4 inch	815230 4