



Pijpsnijder met 3 snijwieltjes voor stalen pijpen, Voor buizen tot: 1.1/4inch



Bestelgegevens

Bestelnummer	815100 1.1/4
GTIN	4018754241903
Artikelklasse	83A

Omschrijving

Uitvoering:

Lichaam van hoogwaardig staal, matrijsgesmeed; slijtbestendige spindel met kunststof greep.

Snijwieltje voor stalen pijpen van hoogwaardig staal, nauwkeurig gehard voor hoge standtijd.

Geleidingsrollen van speciaal staal; verchroomd.

Toepassing:

Voor het vlak en haaks doorsnijden van pijpen.

Deze pijpsnijder kan voor reeds gelegde pijpen worden gebruikt. Dankzij ratelprincipe is een bewegingsbereik van 120° voldoende.

Snijwieltje Ø: 14 mm

Snijwieltje breedte: 19 mm

Snijwieltje boring: 9 mm

voor uitwendige pijp-Ø: 1/8 – 1.1/4 inch

Technische beschrijving

voor uitwendige pijp-Ø	1/8 – 1.1/4 inch
Snijwieltje boring	9 mm
Snijwieltje Ø	14 mm
Snijwieltje breedte	19 mm
Aantal geleidingsrollen	0
Aantal snijwieltjes	3
Producttype	Pijpsnijder

Accessoires

Reservesnijwieljevoor stalenpijpen	815250
Edelstaal-binnen- / buitenafbramer Voor pijp-Ø tot 35 mm	814920 35