



Krimptang voor adereindhulzen, Voor draaddoorsnede: 10mm²



Bestelgegevens

Bestelnummer	729460 10
GTIN	4049002016417
Artikelklasse	73T

Omschrijving

Uitvoering:

Stalen lichaam met kniehefboomoverbrenging. Gespecificeerde perskrachten worden nauwkeurig bereikt door geïntegreerde dwangsluiting.

Exacte **parallelpersing** met synchroon aangedreven persbekken. **Vierkantkrimping** volgens DIN = optimale contactvlakken. Tot 2,5 mm² zijdelingse invoer van de adereindhuls mogelijk.

Technische beschrijving

totale lengte	190 mm
Voor draaddoorsnede	0,08 - 10 mm ²
Producttype	Krimptang