



Elektro-Schroevendraaier voor PlusMinus-schroeven, Classic volledig geïsoleerd, Profielgrootte: 1



Bestelgegevens

Bestelnummer	668390 1
GTIN	7610733205684
Artikelklasse	63E

Omschrijving

Uitvoering:

Handvat en steel **volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest.

Slank handvat met huidvriendelijke mantel van elastomeer en een kern van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Door de bijzondere oppervlaktestructuur is het handvat ook bij natte, met olie besmeurde handen slipvrij.

Steel, speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid.

Toepassing:

Voor werkzaamheden met spanningen tot 1000V.

De punt van de combiprofiel-schroevendraaier past perfect in de **PlusMinus-schroeven (combinatie Pozidriv / sleuf)**, die voornamelijk in elektro-installatiecomponenten worden gebruikt.

Technische beschrijving

Profiel Pozidriv – sleuf	1 – 0,7×4,5
Meslengte	80 mm
Profielgrootte	1
totale lengte	175 mm
Serie	Classic VDE
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Bitsoort	Combiprofiel-schroevendraaier Pozidriv/sleuf

Producttype

Schroevendraaier