



## Elektro-schroevendraaier voor Pozidriv, Classic volledig geïsoleerd, Kruiskopmaat: 2



### Bestelgegevens

Bestelnummer	668380 2
GTIN	7610733064496
Artikelklasse	63E

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Handvat en steel **volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest.

**Slank handvat** met huidvriendelijke mantel van elastomeer en een kern van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Door de bijzondere oppervlaktestructuur is het handvat ook bij natte, met olie besmeurde handen slipvrij.

**Steel** van speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid.

#### Toepassing:

Voor werkzaamheden met spanningen tot 1000 V.

### Technische beschrijving

Kruiskopmaat	2
voor schroef-Ø	3,1 – 5,2 mm
totale lengte	205 mm
Meslengte	100 mm
Serie	Classic VDE
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Bitsoort	Pozidriv-schroevendraaier
Producttype	Schroevendraaier

