



Kleine pijpsnijders



Bestelgegevens

Bestelnummer	818050
GTIN	4045197595614
Artikelklasse	82A

Omschrijving

Uitvoering:

Metalen lichaam, afgedekte spindel en telescoopgeleiding. 2 Geleidingsrollen met insteek (snede dicht bij rand mogelijk). Handzame metalen greep. Inclusief reservesnijwieltjes nr. 819100.

Toepassing:

Universeel voor het snijden van **koperen, aluminium** en **dunwandige RVS-pijpen**.

Reservedeel:

Reservebout nr. 818020 voor snijwieltje nr. 819100.

Snijwieltje Ø: 20 mm

Snijwieltje breedte: 5 mm

Snijwieltje boring: 5 mm

voor uitwendige pijp-Ø: 3 - 35 mm

Technische beschrijving

Snijwieltje Ø	20 mm
Snijwieltje breedte	5 mm
voor uitwendige pijp-Ø	3 - 35 mm
Snijwieltje boring	5 mm
Aantal geleidingsrollen	2
Aantal snijwieltjes	1

Accessoires

Pen voor wielkje	818020
Edelstaal-binnen- / buitenafbramer Voor pijp-Ø tot 35 mm	814920 35
Reservesnijwielkje	819100