

**ROLLER****Pijpsnijder, RVS (VA) / koper****Bestelgegevens**

Bestelnummer	819500
GTIN	4044942020890
Artikelklasse	84A

**Omschrijving****Uitvoering:**

robuuste constructie voor hoge belasting en stabiele spindelgeleiding, door 2 of 4 geleidingsrollen en de nauwkeurige lagering van snijwiel-/geleidingsrollen is nauwkeurig werken en een haakse snede gegarandeerd.

**Toepassing:**

speciaal voor doorsnijden van VA- en koperen pijpen met max. wanddikte 4 mm.

Snijwiel tje Ø: 20 mm

Snijwiel tje breedte: 5 mm

Snijwiel tje boring: 5 mm

voor uitwendige pijp-Ø: 6 - 64 mm

**Technische beschrijving**

Snijwiel tje breedte	5 mm
Snijwiel tje Ø	20 mm
voor uitwendige pijp-Ø	6 - 64 mm
Snijwiel tje boring	5 mm
Aantal geleidingsrollen	4
Aantal snijwiel tjes	1

**Accessoires**

Edelstaal-binnen- / buitenafbramer Voor pijp-Ø tot 54 mm	814920 54
Edelstaal-binnen- / buitenafbramer Voor pijp-Ø tot 35 mm	814920 35
Pijpbinnen- en -buitenfreese	819550
Reservesnijwielje	819520
Edelstaal-binnen- / buitenafbramer Voor pijp-Ø tot 54E mm	814920 54E
Pen voor wielje	819540